

DEPOT line

Numéro d'article: 70-201340-003

Gamme de produits armoires de sécurité

Catégorie de produit Bouteille de gaz en dehors

- Aucun dégagement de sécurité autour du dépôt de bouteilles de gaz n'est nécessaire.
- Bonne protection contre la corrosion grâce à un revêtement en poudre polyester RAL 9002 blanc gris sur matériau de base galvanisé.
- Construction robuste en tôle d'acier, épaisseur du matériau 1,5 mm.
- verrouillage à 3 points par poignée à levier avec serrure de sécurité à cylindre, à une hauteur ergonomiquement favorable.
- Possibilité de raccord de mise à la terre au plafond.
- Plancher en tôle striée – 3 mm, y compris stries de 4,5 mm.
- Par emplacement de bouteille dans le plafond, 2 passages. 22 mm pour raccord vissé PG 13,5 (bouchés par bouchon en plastique).
- 2 rails d'installation horizontaux pour accueillir des armatures.
- Un support de bouteille avec une courroie de retenue par emplacement.
- Prévu pour fixation au sol.
- Ventilation naturelle d'alimentation et d'évacuation conformément aux TRGS.
- Marquage avec le symbole d'avertissement W19.

ligne	DEPOT
Fonction	stocker
raccord de mise à la terre	oui
Largeur extérieure	1254 mm
Profondeur extérieure	400 mm
hauteur extérieure	2053 mm
capacité de charge max. par espace de stockage	150 kg
Nombre de courroies de retenue pour bouteilles de gaz	4
Matériau du revêtement d'armoire	tôle d'acier
couleur de l'armoire	RAL 9002

Type de porte	porte battante
Couleur de la porte	RAL 9002
poignée de porte	poignée à levier PA noire
serrure	serrure à cylindre
verrouillage	ouvert
Revêtement intérieur (couleur)	tôle d'acier
Niveaux de stockage (LE)	1
espaces de stockage (LB)	1
hauteur ajustable	1970 mm
Nombre de fenêtres d'inspection	2
Zusatzausstattung	