

## SUPREME line

Artikelnummer: 79-130660-021

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | Sicherheitsschränke        |
| <b>Produktkategorie</b> | Typ G90 - Lagerung<br>Gase |

Entdecken Sie die optimale Lösung für das Lagern von Druckgasflaschen in allen Größen bei 90 Minuten Brandschutz von DÜPERTHAL. Erleben Sie Komfort und Flexibilität, mit der Sie Ihren Arbeitsplatz nach Ihren Anforderungen gestalten können.

- **Höchster Brandschutz für Ihre Sicherheit**

Maximale Sicherheit mit Typ G90 Technologie für ein durchgängiges Brandschutzkonzept nach höchsten Standards.

- **Gehobene Ausführung für Ihre Gesundheit**

Optimierte Lüftungskanäle sorgen für eine effiziente Luftführung, um mögliche Gasausstömungen innerhalb des Schrankes abzusaugen.

- **Erhöhte Lebensdauer für Ihre Investition**

Dauerprüfung nach DIN EN 16121/16122, jedoch 90.000 statt 50.000 Zyklen bei der dynamischen Belastungsprüfung.

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| <b>Linie</b>                  | SUPREME |
| <b>Typ</b>                    | G90     |
| <b>Funktion</b>               | Lagern  |
| <b>Erdungsanschluss</b>       | ja      |
| <b>Lüftungsanschluss</b>      | ja      |
| <b>TÜV-Süd Zertifikatsart</b> | GS      |
| <b>DIN EN 14470-2</b>         | ja      |
| <b>DIN EN 16121/16122</b>     | ja      |
| <b>CE-Konformität</b>         | ja      |

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Außenbreite ca.</b>                | 595 mm                  |
| <b>Außentiefe ca.</b>                 | 610 mm                  |
| <b>Außenhöhe ca.</b>                  | 1375 mm                 |
| <b>max. Traglast pro Lagerbereich</b> | 100 kg                  |
| <b>Anzahl Haltegurte Gasflaschen</b>  | 2                       |
| <b>Schrankverkleidung Material</b>    | Stahlblech              |
| <b>Schrankfarbe</b>                   | RAL 7035                |
| <b>Türart</b>                         | Flügeltür               |
| <b>Türfarbe</b>                       | RAL 3003                |
| <b>Türanschlag</b>                    | rechts                  |
| <b>Türgriff</b>                       | Fenstergriff Chrom matt |
| <b>Schloss</b>                        | Zylinderschloss         |
| <b>Innenausstattung Material</b>      | Stahlblech              |
| <b>Einstellhöhe ca.</b>               | 1171 mm                 |
| <b>Armaturenhalter</b>                | ja - Position A         |
| <b>Anzahl Flaschenhalter</b>          | 1                       |