

## COOL line

Artikelnummer: 800001

<b>Produktbereich</b>	Sicherheitsschränke
<b>Produktkategorie</b>	Typ 90 - gekühlte Lagerung

Brennbarer Flüssigkeiten werden mit der COOL line gekühlt und sicher gelagert. Der COOL standard ist ideal zur Lagerung größerer Mengen mit regelbarer Temperatur zwischen +3 °C und +16 °C.

- **Höchster Brandschutz**  
Maximale Sicherheit mit Typ 90 Technologie und gekühltem Innenraum.
- **Sicherheit**  
Im Brandfall wird über ein Thermoelement automatisch die blockadefreie Türschließung ausgelöst.
- **Arbeitsschutz**  
Serienmäßig Potenzialausgleichslaschen am Schrank helfen, Funkenbildung zu vermeiden.
- **Monitoring mit DÜPERTHAL connect**  
Monitoring Hardware für Füllstand inklusive und vorbereitet für Onlinenutzung der Monitoringdaten in DÜPERTHAL connect App.

<b>Linie</b>	COOL
<b>Typ</b>	90
<b>Lagerart</b>	passive Lagerung
<b>Funktion</b>	Lagern
<b>Erdungsanschluss</b>	ja
<b>Lüftungsanschluss</b>	ja
<b>TÜV-Süd Zertifikatsart</b>	GS
<b>DIN EN 14470-1</b>	ja
<b>DIN EN 16121/16122</b>	ja

<b>Außenbreite ca.</b>	894 mm
<b>Außentiefe ca.</b>	791 mm
<b>Außenhöhe ca.</b>	2050 mm
<b>max. Traglast pro Lagerbereich</b>	40 kg
<b>Spannungsversorgung</b>	230V - 50Hz - IEC 61439
<b>Temperaturprofil</b>	+3°C - +16°C
<b>Anschlussstecker Typ</b>	Typ E+F: CEE 7/7
<b>Potentialfreier Kontakt</b>	ja
<b>Schrankverkleidung Material</b>	Stahlblech
<b>Schrankfarbe</b>	RAL 7035
<b>Sockel</b>	klassisch
<b>Sockelhöhe ca.</b>	95 mm
<b>Sockelfarbe</b>	RAL 7015
<b>Türart</b>	Flügeltür
<b>Türfarbe</b>	RAL 9016
<b>Türanschlag</b>	rechts
<b>Türgriff</b>	Bügelgriff Nickel matt
<b>Schloss</b>	Zylinderschloss
<b>Verriegelung</b>	offen

<b>Innenausstattung Material</b>	Stahlblech
<b>Bodenauffangwanne</b>	fest
<b>Bodenauffangwanne Einsatz</b>	Lochblecheinsatz
<b>Lagerboden</b>	ja
<b>Lagerebenen (LE)</b>	5
<b>Lagerbereiche (LB)</b>	5
<b>Einstellhöhe ca.</b>	1373 mm
<b>Zusatzausstattung</b>	ja
<b>Anzahl Durchführungen</b>	1
<b>Auflastadapter</b>	ja
<b>Überwachung Abluft</b>	ja mit Anzeige
<b>Lüftungssystem (Ventilator)</b>	ja mit Gehäuse und Anzeige
<b>Anzeige</b>	ja - Display, mehrzeilig
<b>Alarmierung</b>	ja - optisch und akustisch