

## COOL line

Numéro d'article: 800002

<b>Gamme de produits</b>	armoires de sécurité
<b>Catégorie de produit</b>	Type 90 - stockage réfrigéré

Les liquides inflammables sont refroidis et stockés en toute sécurité grâce à la gamme COOL. La norme COOL est idéale pour stocker de grandes quantités à une température réglable entre +3 °C et +16 °C.

- **Protection incendie maximale**

Sécurité maximale avec la technologie Type 90 et un intérieur réfrigéré.

- **Sécurité**

En cas d'incendie, un thermocouple déclenche automatiquement la fermeture de la porte sans blocage.

- **Sécurité au travail**

Des raccords pour liaison équipotentielle sont fournis de série sur l'armoire pour aider à éviter la formation d'étincelles.

- **Monitoring mit DÜPERTHAL connect**

Matériel de monitoring pour le niveau de remplissage inclus et prêt pour l'utilisation en ligne des données de monitoring dans l'application DÜPERTHAL connect.

<b>ligne</b>	COOL
<b>Type</b>	90
<b>Type de stockage</b>	stockage passif
<b>Fonction</b>	stocker
<b>raccord de mise à la terre</b>	oui
<b>connexion d'aération</b>	oui
<b>TÜV-Süd type de Certificat</b>	GS
<b>DIN EN 14470 - 1</b>	oui
<b>DIN EN 16121/16122</b>	oui

<b>Largeur extérieure</b>	894 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	791 mm
<b>hauteur extérieure</b>	2050 mm
<b>capacité de charge max. par espace de stockage</b>	40 kg
<b>Alimentation électrique</b>	230V - 50Hz - IEC 61439
<b>Temperaturprofil</b>	+3°C - +16°C
<b>Fiche de connexion Type</b>	Type E+F: CEE 7/7
<b>Contact libre de potentiel</b>	oui
<b>Matériau du revêtement d'armoire</b>	tôle d'acier
<b>couleur de l'armoire</b>	RAL 7035
<b>socle</b>	classique
<b>Hauteur du socle</b>	95 mm
<b>couleur du socle</b>	RAL 7015
<b>Type de porte</b>	porte battante
<b>Couleur de la porte</b>	RAL 9016
<b>butoir de porte</b>	à droite
<b>poignée de porte</b>	Poignée en arceau nickel mat
<b>serrure</b>	serrure à cylindre
<b>verrouillage</b>	ouvert
<b>Revêtement intérieur (couleur)</b>	tôle d'acier
<b>bac de rétention au sol</b>	ferme
<b>bac de rétention au sol insert</b>	caillebotis
<b>étagère de stockage</b>	oui
<b>Niveaux de stockage (LE)</b>	5
<b>espaces de stockage (LB)</b>	5
<b>hauteur ajustable</b>	1373 mm

<b>Nombre de passages</b>	1
<b>adaptateur de charge</b>	oui
<b>contrôle d'air d'échappement</b>	oui
<b>Zusatzausstattung</b>	