

COOL line

Artikelnummer: 89-200977-040

Produktbereich	Sicherheitsschränke
Produktkategorie	Typ 90 - gekühlte Lagerung

Brennbarer Flüssigkeiten werden mit der COOL line gekühlt und sicher gelagert. Unterschiedlichen Temperaturanforderungen bei brennbaren Flüssigkeiten können problemlos im COOL dual gelagert werden. Die Temperatur lässt sich hier für jeden der beiden Kühlräume separat zwischen +3 °C und +16 °C regeln.

- **Höchster Brandschutz**
Maximale Sicherheit mit Typ 90 Technologie und gekühltem Innenraum.
- **Sicherheit**
Im Brandfall wird über ein Thermoelement automatisch die blockadefreie Türschließung ausgelöst.
- **Arbeitsschutz**
Serienmäßig Potenzialausgleichslaschen am Schrank helfen, Funkenbildung zu vermeiden.
- **Monitoring mit DÜPERTHAL connect**
Monitoring Hardware für Füllstand inklusive und vorbereitet für Onlinenutzung der Monitoringdaten in DÜPERTHAL connect App.

Linie	COOL
Typ	90
Lagerart	passive Lagerung
Funktion	Lagern
Erdungsanschluss	ja
Lüftungsanschluss	ja
TÜV-Süd Zertifikatsart	GS
DIN EN 14470-1	ja
DIN EN 16121/16122	ja

Außenbreite ca.	894 mm
Außentiefe ca.	747 mm
Außenhöhe ca.	2045 mm
max. Traglast pro Lagerbereich	40 kg
Spannungsversorgung	230V - 50Hz - IEC 61439
Temperaturprofil	+3°C - +16°C
Anschlussstecker Typ	Typ E+F: CEE 7/7
Potentialfreier Kontakt	ja
Schrankverkleidung Material	Stahlblech
Schrankfarbe	RAL 7035
Sockel	klassisch
Sockelhöhe ca.	89 mm
Sockelfarbe	RAL 7015
Türart	Flügeltür
Türfarbe	RAL 9016
Türanschlag	rechts
Türgriff	Bügelgriff Nickel matt
Schloss	Zylinderschloss
Verriegelung	offen

Innenausstattung Material	Stahlblech
Bodenauffangwanne	fest
Bodenauffangwanne Einsatz	Lochblecheinsatz
Lagerboden	ja
Lagerebenen (LE)	8
Lagerbereiche (LB)	8
Einstellhöhe ca.	628 mm
Zusatzausstattung	ja
Anzahl Durchführungen	1
Auflastadapter	ja
Überwachung Abluft	ja mit Anzeige
Lüftungssystem (Ventilator)	ja mit Gehäuse und Anzeige
Anzeige	ja - Display, mehrzeilig
Alarmierung	ja - optisch und akustisch