

## COOL line

Numéro d'article: 89-200977-040

<b>Gamme de produits</b>	Armoires de sécurité
<b>Catégorie de produit</b>	Type 90 - stockage réfrigéré

Les liquides inflammables sont refroidis et stockés en toute sécurité avec la COOL line. Des liquides inflammables ayant des exigences de température différentes peuvent être stockés sans problème dans le COOL dual. La température peut être réglée ici séparément pour chacun des deux compartiments réfrigérés entre +3 °C et +16 °C.

- **Protection incendie maximale**

Sécurité maximale avec la technologie Type 90 et un intérieur réfrigéré.

- **Sécurité**

En cas d'incendie, un thermocouple déclenche automatiquement la fermeture de la porte sans blocage.

- **Sécurité au travail**

Des raccords pour liaison équipotentielle sont fournis de série sur l'armoire pour aider à éviter la formation d'étincelles.

- **Monitoring mit DÜPERTHAL connect**

Matériel de monitoring pour le niveau de remplissage inclus et prêt pour l'utilisation en ligne des données de monitoring dans l'application DÜPERTHAL connect.

<b>ligne</b>	COOL
<b>Type</b>	90
<b>Type de stockage</b>	stockage passif
<b>Fonction</b>	stocker
<b>raccord de mise à la terre</b>	oui
<b>connexion d'aération</b>	oui
<b>TÜV-Süd type de Certificat</b>	GS
<b>DIN EN 14470 - 1</b>	oui
<b>DIN EN 16121/16122</b>	oui

<b>Largeur extérieure</b>	894 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	747 mm
<b>hauteur extérieure</b>	2045 mm
<b>capacité de charge max. par espace de stockage</b>	40 kg
<b>Alimentation électrique</b>	230V - 50Hz - IEC 61439
<b>Temperaturprofil</b>	+3°C - +16°C
<b>Fiche de connexion Type</b>	Type E+F : CEE 7/7
<b>Contact libre de potentiel</b>	oui
<b>Matériau du revêtement d'armoire</b>	tôle d'acier
<b>couleur de l'armoire</b>	RAL 7035
<b>socle</b>	classique
<b>Hauteur du socle</b>	89 mm
<b>couleur du socle</b>	RAL 7015
<b>Type de porte</b>	porte battante
<b>Couleur de la porte</b>	RAL 9016
<b>butoir de porte</b>	à droite
<b>poignée de porte</b>	Poignée en U nickel mat
<b>serrure</b>	serrure à cylindre
<b>verrouillage</b>	ouvert
<b>Revêtement intérieur (couleur)</b>	tôle d'acier
<b>bac de rétention au sol</b>	ferme
<b>bac de rétention au sol insert</b>	caillebotis
<b>étagère de stockage</b>	oui
<b>Niveaux de stockage (LE)</b>	8
<b>espaces de stockage (LB)</b>	8
<b>hauteur ajustable</b>	628 mm

<b>Nombre de passages</b>	1
<b>adaptateur de charge</b>	oui
<b>contrôle d'air d'échappement</b>	oui avec ventilateur
<b>système de ventilation</b>	ja mit Gehäuse und Anzeige
<b>Affichage</b>	ja - Display, mehrzeilig
<b>Alerte</b>	ja - optisch und akustisch
<b>Zusatzausstattung</b>	