

COOL line

Numéro d'article: 89-200977-040

Gamme de produits	Armoires de sécurité
Catégorie de produit	Type 90 - stockage réfrigéré

Les liquides inflammables sont refroidis et stockés en toute sécurité avec la COOL line. Des liquides inflammables ayant des exigences de température différentes peuvent être stockés sans problème dans le COOL dual. La température peut être réglée ici séparément pour chacun des deux compartiments réfrigérés entre +3 °C et +16 °C.

- **Protection incendie maximale**

Sécurité maximale avec la technologie Type 90 et un intérieur réfrigéré.

- **Sécurité**

En cas d'incendie, un thermocouple déclenche automatiquement la fermeture de la porte sans blocage.

- **Sécurité au travail**

Des raccords pour liaison équipotentielle sont fournis de série sur l'armoire pour aider à éviter la formation d'étincelles.

- **Monitoring mit DÜPERTHAL connect**

Matériel de monitoring pour le niveau de remplissage inclus et prêt pour l'utilisation en ligne des données de monitoring dans l'application DÜPERTHAL connect.

ligne	COOL
Type	90
Type de stockage	stockage passif
Fonction	stocker
raccord de mise à la terre	oui
connexion d'aération	oui
TÜV-Süd type de Certificat	GS
DIN EN 14470 - 1	oui
DIN EN 16121/16122	oui

Largeur extérieure	894 mm
Profondeur extérieure	747 mm
hauteur extérieure	2045 mm
capacité de charge max. par espace de stockage	40 kg
Alimentation électrique	230V - 50Hz - IEC 61439
Temperaturprofil	+3°C - +16°C
Fiche de connexion Type	Type E+F : CEE 7/7
Contact libre de potentiel	oui
Matériau du revêtement d'armoire	tôle d'acier
couleur de l'armoire	RAL 7035
socle	classique
Hauteur du socle	89 mm
couleur du socle	RAL 7015
Type de porte	porte battante
Couleur de la porte	RAL 9016
butoir de porte	à droite
poignée de porte	Poignée en U nickel mat
serrure	serrure à cylindre
verrouillage	ouvert

Revêtement intérieur (couleur)	tôle d'acier
bac de rétention au sol	ferme
bac de rétention au sol insert	caillebotis
étagère de stockage	oui
Niveaux de stockage (LE)	8
espaces de stockage (LB)	8
hauteur ajustable	628 mm
Aménagement supplémentaire	oui
Nombre de passages	1
adaptateur de charge	oui
contrôle d'air d'échappement	oui avec ventilateur
système de ventilation	ja mit Gehäuse und Anzeige
Affichage	ja - Display, mehrzeilig
Alerte	ja - optisch und akustisch