

Artikelnummer: 9.71.202

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

inkl. Stoßschutz und Staubschutzdeckel und

Not-/Hinweisschild (Piktogramm).

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

Medienführende Teile aus Messing.

Wasserabgabemenge 7 l/min bei 1,5 - 5 bar Fließ-

druck, inkl. automatischem Mengenregulator und

Rückflußverhinderer.

Erforderlicher Wasseranschluß 1/2 Zoll Außen-
gewinde.

Schlauchlänge 1500 mm.

Prüfung: Gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988,

DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004, DIN EN 15154-2.

DIN-DVGW geprüft und zugelassen.

inkl. Stoßschutz und Staubschutzdeckel und

Not-/Hinweisschild (Piktogramm).

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

Medienführende Teile aus Messing.

Wasserabgabemenge 7 l/min bei 1,5 - 5 bar Fließ-

druck, inkl. automatischem Mengenregulator und

Rückflußverhinderer.

Erforderlicher Wasseranschluß 1/2 Zoll Außen-
gewinde.

Schlauchlänge 1500 mm.

Prüfung: Gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988,

DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004, DIN EN 15154-2.

DIN-DVGW geprüft und zugelassen.

HW-Kategorie

Notfallprodukte

Außenbreite ca.

80 mm

Außentiefe ca.

80 mm

Außenhöhe ca.

240 mm