

Numéro d'article: 9.71.202

**Gamme de produits**                      Équipement de  
sécurité

## Catégorie de produit

y compris protection contre les chocs et couvercle anti-poussière et  
panneau d'urgence / d'information (pictogramme).

Boîtier en plastique renforcé de fibres de verre.

Pièces en contact avec les fluides en laiton.

Débit d'eau 7 l/min à 1,5 - 5 bar de pression d'écou-  
lement, y compris régulateur de débit automatique et  
clapet anti-retour.

Raccord d'eau requis 1/2 pouce filetage exté-  
rieur.

Longueur du tuyau 1500 mm.

Essai : conformément à BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988,  
DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004, DIN EN 15154-2.

Contrôlé et approuvé par DIN-DVGW.

y compris protection contre les chocs et couvercle anti-poussière et  
panneau d'urgence / d'information (pictogramme).

Boîtier en plastique renforcé de fibres de verre.

Pièces en contact avec les fluides en laiton.

Débit d'eau 7 l/min à 1,5 - 5 bar de pression d'écou-  
lement, y compris régulateur de débit automatique et  
clapet anti-retour.

Raccord d'eau requis 1/2 pouce filetage exté-  
rieur.

Longueur du tuyau 1500 mm.

Essai : conformément à BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988,  
DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004, DIN EN 15154-2.

Contrôlé et approuvé par DIN-DVGW.

| Catégorie de marchandises | Produits d'urgence |
|---------------------------|--------------------|
| Largeur extérieure        | 80 mm              |
| Profondeur extérieure     | 80 mm              |
| hauteur extérieure        | 240 mm             |