

Artikelnummer: 9.71.302

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

inkl. Stoßschutz und Staubschutzdeckel und Not-/Hinweisschild (Piktogramm).

Brausekopf 45° abgewinkelt.

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

Medienführende Teile aus Messing.

Wasserabgabemenge 7 l/min bei 1,5 - 5 bar Fließdruck, inkl. automatischem Mengenregulator und Rückflußverhinderer.

Erforderlicher Wasseranschluß 1/2 Zoll Außengewinde.

Schlauchlänge 1500 mm.

Prüfung: Gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988, DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004, DIN EN 15154-2. DIN-DVGW geprüft und zugelassen.

inkl. Stoßschutz und Staubschutzdeckel und Not-/Hinweisschild (Piktogramm).

Brausekopf 45° abgewinkelt.

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

Medienführende Teile aus Messing.

Wasserabgabemenge 7 l/min bei 1,5 - 5 bar Fließdruck, inkl. automatischem Mengenregulator und Rückflußverhinderer.

Erforderlicher Wasseranschluß 1/2 Zoll Außengewinde.

Schlauchlänge 1500 mm.

Prüfung: Gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988, DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004, DIN EN 15154-2. DIN-DVGW geprüft und zugelassen.

HW-Kategorie

Notfallprodukte

Außenbreite ca.

80 mm

Außentiefe ca.

80 mm

Außenhöhe ca.

270 mm