

Ausschreibungstext

Artikelnummer: 9.71.402

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

inkl. Stoßschutz, Staubschutzdeckel und Not-/Hinweisschild (Piktogramm).

2 Brauseköpfe 45° abgewinkelt.

Handgriff mit integriertem, arretierendem Auslösegriff aus Kunststoff, Ventil nicht selbsttätig schließend.

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

Medienführende Teile aus Messing.

Wasserabgabemenge 14 l/min bei 1,5 - 5 bar Fließdruck, inkl. automatischem Mengenregulator und Rückflußverhinderer.

Erforderlicher Wasseranschluß 1/2 Zoll Außen-
gewinde.

Schlauchlänge 1500 mm.

Prüfung: Gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988,
DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004, DIN EN 15154-2.
DIN-DVGW geprüft und zugelassen.

inkl. Stoßschutz, Staubschutzdeckel und Not-/Hinweisschild (Piktogramm).

2 Brauseköpfe 45° abgewinkelt.

Handgriff mit integriertem, arretierendem Auslösegriff aus Kunststoff, Ventil nicht selbsttätig schließend.

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

Medienführende Teile aus Messing.

Wasserabgabemenge 14 l/min bei 1,5 - 5 bar Fließdruck, inkl. automatischem Mengenregulator und Rückflußverhinderer.

Erforderlicher Wasseranschluß 1/2 Zoll Außen-
gewinde.

Schlauchlänge 1500 mm.

Prüfung: Gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988,
DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004, DIN EN 15154-2.
DIN-DVGW geprüft und zugelassen.

HW-Kategorie	Notfallprodukte
Außenbreite ca.	80 mm
Außentiefe ca.	150 mm
Außenhöhe ca.	310 mm