

Numéro d'article: 9.71.402

Gamme de produits aménagement de
sécurité

Catégorie de produit

y compris protection anti-chocs, couvercle anti-poussière et
panneau d'urgence / d'information (pictogramme).

2 têtes de douche coudées à 45°.

Poignée avec déclen-

clencheur intégré et verrouillant, en plastique, vanne non auto-
fermante.

Boîtier en plastique renforcé de fibres de verre.

Pièces en contact avec le fluide en laiton.

Débit d'eau 14 l/min à 1,5 - 5 bar de pression d'écoule-
ment, y compris régulateur automatique de débit et
clapet anti-retour.

Raccord d'eau requis 1/2 pouce filetage exté-
rieur.

Longueur du tuyau 1500 mm.

Essai : Selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988,
DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004, DIN EN 15154-2.
Contrôlé et approuvé par le DIN-DVGW.

y compris protection anti-chocs, couvercle anti-poussière et
panneau d'urgence / d'information (pictogramme).

2 têtes de douche coudées à 45°.

Poignée avec déclen-

clencheur intégré et verrouillant, en plastique, vanne non auto-
fermante.

Boîtier en plastique renforcé de fibres de verre.

Pièces en contact avec le fluide en laiton.

Débit d'eau 14 l/min à 1,5 - 5 bar de pression d'écoule-
ment, y compris régulateur automatique de débit et
clapet anti-retour.

Raccord d'eau requis 1/2 pouce filetage exté-
rieur.

Longueur du tuyau 1500 mm.

Essai : Selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988,
DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004, DIN EN 15154-2.
Contrôlé et approuvé par le DIN-DVGW.

Catégorie de marchandises	Produits d'urgence
Largeur extérieure	80 mm
Profondeur extérieure	150 mm
hauteur extérieure	310 mm