

Numéro d'article: 9.83.208

Gamme de produits aménagement de
sécurité

Catégorie de produit

Douche pour le corps:

Colonne en acier inoxydable, poudré vert.

Bras de douche en laiton, poudré vert.

Vanne à bille en acier inoxydable.

Tête de douche haute performance en plastique résistant aux produits chimiques, à vidange automatique.

Y compris panneau d'urgence/indication (pictogramme).

Douche oculaire:

Vanne à bille en acier inoxydable, ne se fermant pas automatiquement.

Plaque de commande en acier, poudré vert.

Pièces en laiton en contact avec le fluide.

Y compris panneau d'urgence/indication (pictogramme).

Débit d'eau douche pour le corps:

50 l/min. à 1,5 - 3 bar de pression d'écoulement,

Y compris régulateur de débit automatique.

Raccord d'eau requis 1 1/4 pouce filetage extérieur.

Débit d'eau douche oculaire:

14 l/min à 1,5 - 5 bar de pression d'écoulement,

Y compris régulateur de débit automatique.

Contrôle : conformément à BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988,
DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004, DIN EN 15154-1,
DIN EN 15154-2, testé et approuvé par DIN-DVGW.

Douche pour le corps:

Colonne en acier inoxydable, poudré vert.

Bras de douche en laiton, poudré vert.

Vanne à bille en acier inoxydable.

Tête de douche haute performance en plastique résistant aux produits chimiques, à vidange automatique.

Y compris panneau d'urgence/indication (pictogramme).

Douche oculaire:

Vanne à bille en acier inoxydable, ne se fermant pas automatiquement.

Plaque de commande en acier, poudré vert.
Pièces en laiton en contact avec le fluide.
Y compris panneau d'urgence/indication (pictogramme).
Débit d'eau douche pour le corps:
50 l/min. à 1,5 - 3 bar de pression d'écoulement,
Y compris régulateur de débit automatique.
Raccord d'eau requis 1 1/4 pouce filetage
extérieur.
Débit d'eau douche oculaire:
14 l/min à 1,5 - 5 bar de pression d'écoulement,
Y compris régulateur de débit automatique.
Contrôle : conformément à BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988,
DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004, DIN EN 15154-1,
DIN EN 15154-2, testé et approuvé par DIN-DVGW.

Catégorie de marchandises	Produits d'urgence
Largeur extérieure	2300 mm
Profondeur extérieure	655 mm