

Numéro d'article: 9.83.209

Gamme de produits

Équipement de
sécurité

Catégorie de produit

Douche corporelle:

Colonne, bras de douche et barre de traction en
acier inoxydable.

Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable.

Tête de douche haute performance en acier inoxydable,
auto-vidangeante.

Y compris panneau d'urgence/avertissement (pictogramme).

Douche oculaire:

Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable, ne se fermant pas
automatiquement.

Plaque de commande en acier, poudrée en vert.

Pièces conductrices du fluide en laiton.

Y compris panneau d'urgence/avertissement (pictogramme).

Débit d'eau douche corporelle:

50 l/min. à 1,5 - 3 bar de pression d'écoulement,

Y compris régulateur de débit automatique.

Raccord d'eau requis 1 1/4 pouce extérieur-
filetage.

Débit d'eau douche oculaire:

14 l/min à 1,5 - 5 bar de pression d'écoulement,

Y compris régulateur de débit automatique.

Contrôle : Conformément à BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988,

DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004, DIN EN 15154-1,

DIN EN 15154-2, testé et approuvé par DIN-DVGW.

Douche corporelle:

Colonne, bras de douche et barre de traction en
acier inoxydable.

Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable.

Tête de douche haute performance en acier inoxydable,
auto-vidangeante.

Y compris panneau d'urgence/avertissement (pictogramme).

Douche oculaire:

Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable, ne se fermant pas
automatiquement.

Plaque de commande en acier, poudrée en vert.

Pièces conductrices du fluide en laiton.

Y compris panneau d'urgence/avertissement (pictogramme).

Débit d'eau douche corporelle:

50 l/min. à 1,5 - 3 bar de pression d'écoulement,

Y compris régulateur de débit automatique.

Raccord d'eau requis 1 1/4 pouce extérieur-
filetage.

Débit d'eau douche oculaire:

14 l/min à 1,5 - 5 bar de pression d'écoulement,

Y compris régulateur de débit automatique.

Contrôle : Conformément à BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988,

DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004, DIN EN 15154-1,

DIN EN 15154-2, testé et approuvé par DIN-DVGW.

Catégorie de marchandises	Produits d'urgence
Largeur extérieure	2300 mm
Profondeur extérieure	655 mm