

Artikelnummer: 9.83.785

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Körperdusche:

Standrohr aus Edelstahl, grün pulverbeschichtet.

Duscharm aus Messing, grün pulverbeschichtet.

Kugelhahn aus Edelstahl.

Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem

Kunststoff, selbstentleerend.

Inklusive Not-/Hinweisschild (Piktogramm).

Augendusche:

Kugelhahn aus Edelstahl, nicht selbstständig
schließend.

Auffangbecken aus Edelstahl, grün pulver-
beschichtet.

Bedienplatte aus Stahl, grün pulverbeschichtet.

Medienführende Teile aus Messing.

Inklusive Not-/Hinweisschild (Piktogramm).

Wasserabgabemenge Körperdusche:

50 l/min. bei 1,5 - 3 bar Fließdruck,
inkl. automatischem Mengenregulator.

Erforderlicher Wasseranschluß 1 1/4 Zoll Außen-
gewinde.

Wasserabgabemenge Augendusche:

16 l/min bei 1,5 - 5 bar Fließdruck,
inkl. automatischem Mengenregulator.

Prüfung: Gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988,

DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004, DIN EN 15154-1,

DIN EN 15154-2, DIN-DVGW geprüft und zugelassen.

Körperdusche:

Standrohr aus Edelstahl, grün pulverbeschichtet.

Duscharm aus Messing, grün pulverbeschichtet.

Kugelhahn aus Edelstahl.

Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem

Kunststoff, selbstentleerend.

Inklusive Not-/Hinweisschild (Piktogramm).

Augendusche:

Kugelhahn aus Edelstahl, nicht selbstständig

schließend.

Auffangbecken aus Edelstahl, grün pulverbeschichtet.

Bedienplatte aus Stahl, grün pulverbeschichtet.

Medienführende Teile aus Messing.

Inklusive Not-/Hinweisschild (Piktogramm).

Wasserabgabemenge Körperdusche:

50 l/min. bei 1,5 - 3 bar Fließdruck,
inkl. automatischem Mengenregulator.

Erforderlicher Wasseranschluß 1 1/4 Zoll Außengewinde.

Wasserabgabemenge Augendusche:

16 l/min bei 1,5 - 5 bar Fließdruck,
inkl. automatischem Mengenregulator.

Prüfung: Gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988,
DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004, DIN EN 15154-1,
DIN EN 15154-2, DIN-DVGW geprüft und zugelassen.

HW-Kategorie	Notfallprodukte
Außenbreite ca.	2300 mm
Außentiefe ca.	655 mm