

Numéro d'article: 9.83.785

Gamme de produits équipement de
sécurité

Catégorie de produit

Douche corporelle :

Colonne en acier inoxydable, poudré vert.

Bras de douche en laiton, poudré vert.

Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable.

Pomme de douche haute performance en plastique résistant aux produits chimiques, auto-vidangeante.

y compris panneau d'urgence/indication (pictogramme).

Lave-yeux :

Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable, ne se fermant pas automatiquement.

Bac de rétention en acier inoxydable, poudré vert.

Panneau de commande en acier, poudré vert.

Pièces conductrices de fluides en laiton.

y compris panneau d'urgence/indication (pictogramme).

Débit d'eau de la douche corporelle :

50 l/min. à 1,5 - 3 bar de pression d'écoulement,

y compris régulateur de débit automatique.

Raccordement d'eau requis 1 1/4 pouce filetage extérieur.

Débit d'eau du lave-yeux :

16 l/min à 1,5 - 5 bar de pression d'écoulement,

y compris régulateur de débit automatique.

Contrôle : Conformément à BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988,

DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004, DIN EN 15154-1,

DIN EN 15154-2, testé et approuvé par DIN-DVGW.

Douche corporelle :

Colonne en acier inoxydable, poudré vert.

Bras de douche en laiton, poudré vert.

Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable.

Pomme de douche haute performance en plastique résistant aux produits chimiques, auto-vidangeante.

y compris panneau d'urgence/indication (pictogramme).

Lave-yeux :

Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable, ne se fermant pas automatiquement.

Bac de rétention en acier inoxydable, poudré vert.

Panneau de commande en acier, poudré vert.

Pièces conductrices de fluides en laiton.

y compris panneau d'urgence/indication (pictogramme).

Débit d'eau de la douche corporelle :

50 l/min. à 1,5 - 3 bar de pression d'écoulement,

y compris régulateur de débit automatique.

Raccordement d'eau requis 1 1/4 pouce filetage extérieur.

Débit d'eau du lave-yeux :

16 l/min à 1,5 - 5 bar de pression d'écoulement,

y compris régulateur de débit automatique.

Contrôle : Conformément à BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988,

DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004, DIN EN 15154-1,

DIN EN 15154-2, testé et approuvé par DIN-DVGW.

Catégorie de marchandises	Produits d'urgence
Largeur extérieure	2300 mm
Profondeur extérieure	655 mm