

Numéro d'article: 9.83.795

Gamme de produits

Équipement de
sécurité

Catégorie de produit

Douche corporelle:

Tuyau vertical, bras de douche et barre de traction en
acier inoxydable.

Robinet à tournant sphérique en acier inoxydable.

Pomme de douche haute performance en acier inoxydable,
auto-vidangeante.

Y compris panneau d'urgence/indication (pictogramme).

Douche oculaire:

Robinet à tournant sphérique en acier inoxydable, ne se ferme pas
automatiquement.

Bac de rétention en acier inoxydable, vert poudré-
revêtu.

Plaque de commande en acier, vert poudré.

Pièces en contact avec les fluides en laiton.

Y compris panneau d'urgence/indication (pictogramme).

Débit d'eau douche corporelle:

50 l/min à 1,5 - 3 bar de pression d'écoulement,
y compris régulateur de débit automatique.

Raccordement d'eau requis 1 1/4 pouce filetage exté-
rieur.

Débit d'eau douche oculaire:

16 l/min à 1,5 - 5 bar de pression d'écoulement,
y compris régulateur de débit automatique.

Contrôle : Selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988,
DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004, DIN EN 15154-1,
DIN EN 15154-2, DIN-DVGW testé et approuvé.

Douche corporelle:

Tuyau vertical, bras de douche et barre de traction en
acier inoxydable.

Robinet à tournant sphérique en acier inoxydable.

Pomme de douche haute performance en acier inoxydable,
auto-vidangeante.

Y compris panneau d'urgence/indication (pictogramme).

Douche oculaire:

Robinet à tournant sphérique en acier inoxydable, ne se ferme pas automatiquement.

Bac de rétention en acier inoxydable, vert poudré-revêtu.

Plaque de commande en acier, vert poudré.

Pièces en contact avec les fluides en laiton.

Y compris panneau d'urgence/indication (pictogramme).

Débit d'eau douche corporelle:

50 l/min à 1,5 - 3 bar de pression d'écoulement,
y compris régulateur de débit automatique.

Raccordement d'eau requis 1 1/4 pouce filetage extérieur.

Débit d'eau douche oculaire:

16 l/min à 1,5 - 5 bar de pression d'écoulement,
y compris régulateur de débit automatique.

Contrôle : Selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988,
DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004, DIN EN 15154-1,
DIN EN 15154-2, DIN-DVGW testé et approuvé.

Catégorie de marchandises	Produits d'urgence
Largeur extérieure	2300 mm
Profondeur extérieure	655 mm